Garant

Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-Ø D1: 14mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302256 14
GTIN	4045197287953
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:
- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Ø D_2	27 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D_1	14 mm
Außen-Ø D	34 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 25/14 mm	302410 25/14
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 25/14 mm	302412 25/14
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 32/14 mm	302412 32/14
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-∅ 12-20 mm	354240 12-20
Kühladapter lang4,5° für Spann-∅ 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft ∅ d / ∅ D1 20/12 mm	302415 20/12
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft ∅ d / ∅ D1 25/14 mm	302417 25/14
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 32/14 mm	302416 32/14
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 32/12 mm	302416 32/12
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
	308740 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 32/12 mm	302412 32/12
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen ∅ d / ∅ D1 32/14 mm	302414 32/14
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 25/14 mm	302416 25/14
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 32/14 mm	302410 32/14
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 25/12 mm	302416 25/12
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 25/12 mm	302410 25/12
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Kühladapter kurz4,5° für Spann-∅ 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 32/12 mm	302410 32/12
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube ∅ d / ∅ D1 25/12 mm	302412 25/12
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40