Garant

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, ∅ DC: 15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268464 15
GTIN	4045197470096
Artikelklasse	21K

Beschreibung

Ausführung:
Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.
Verwendung:
Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.
Hinweis:
- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Bohrungs-∅ Toleranz D	0/+0,27 mm
Schaft-∅ D_s	20 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 33
Nenn-∅ D	15 mm
Nutzlänge L_1	22,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	„5 in 1”
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 33	269028 33
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8