SWISSTOOLS

Bohrstangenhalter, HSK-T 40, Spann-Ø D1: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	318829 12
GTIN	2050001714299
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Verwendung:
Zur Aufnahme von Bohrstangen.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D_1	12 mm
L_1	35 mm
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Außen-Ø D	36 mm
Aufnahme	HSK-T 40
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter