kurtz ersa

Schnell-Lötgerät Multi-Sprint, ERSA Typ: 960ED

Bestelldaten

Bestellnummer	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Artikelklasse	04C

Beschreibung

Ausführung:
Ungewöhnlich leichte und trafolose Lötpistole mit PTC-Heizelement. **Anheizzeit ca. 20 Sekunden.** Durch periodisches Drücken kann der Wärmenachschub dem Wärmebedarf der Lötstelle angepasst werden. Innenbeheizte Lötspitze mit hohem Wirkungsgrad. Zuleitung 1,5 m.
Verwendung:
Speziell im Montage- und Reparaturbereich, da das Lötgerät im **Einsatzbereich von 15 – 100 W** (als Standardlötkolben) universell eingesetzt werden kann.

Technische Beschreibung

Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten	350 °C
Aufheizleistung	150 W
Lötspitzenbreite	3,2 mm
Heizleistung	75 W
Gewicht ohne Zuleitung	100 g
ERSA-Typ	960ED
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Lötkolben

Zubehör

Lötspitze Herstellerbezeichnung 832CDLF	082400 832CDLF
Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötdraht-∅ 1 mm	082365 1
Lötspitze Herstellerbezeichnung BDLF	082400 BDLF
Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355
Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötdraht-∅ 1,5 mm	082365 1,5
Lötspitze Herstellerbezeichnung 832EDLF	082400 832EDLF
Lötspitze Herstellerbezeichnung 832SDLF	082400 832SDLF