SWISSTOOLS

Werkzeughalter axial 2fach, rechts, HSK-T 40, für Haltervierkant: 20 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	318611 20
GTIN	2050001715326
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Ausführung:
Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.
Verwendung:
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.
Innenkühlung: ja
Auskraglänge A-Maß: 80 mm
Spannlänge L_1: 45 mm
B: 30 mm
Außen-∅ D: 80 mm

Technische Beschreibung

B	30 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
für Haltervierkant	20 mm
Spannlänge L_1	45 mm
Außen-∅ D	80 mm
Aufnahme	HSK-T 40
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja