HOLEX

Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319000 20
GTIN	4045197190987
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:
- **Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.**
- **Alle Funktionsflächen geschliffen.**
- **Mit Kugelspritzdüsen.**

Verwendung:
Vorwiegend für Außenbearbeitung.
Norm:
ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.
Form: B
h_1: 16 mm
h_2: 22 mm
b_1: 55 mm
b_2: 30 mm
h_5: 30 mm
h_6: 25 mm

Technische Beschreibung

h_6	25 mm
b_2	30 mm

h_2	22 mm
Schaft-Ø d_1	20 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_5	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10