HOLEX

Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-Ø 20 mm, Gewinde-Schneidbereich: M3-12

Bestelldaten

Bestellnummer	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:
· **Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.**
· **Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.**
Zylinderschaft nach DIN 1835 – Form B und E.
Verwendung:
· **Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.**
· **Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.**
· **Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.**
Sonderzubehör:
Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420 – 335660.
Hinweis:
· **Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 – M33 auf Anfrage lieferbar.**
· **Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.**
Längenausgleich Druck: 7,5 mm
Längenausgleich Zug: 7,5 mm
Außen-Ø D: 38 mm
Innen-Ø D_1: 19 mm
Auskraglänge A-Maß: 41 mm

Technische Beschreibung

Längenausgleich Druck	7,5 mm

Außen-Ø D	38 mm
Innen-Ø D_1	19 mm
Auskraglänge A-Maß	41 mm
Längenausgleich Zug	7,5 mm
Gewinde-Schneidbereich	M3 – M12
Aufnahme	Schaft-Ø 20 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter

Zubehör

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335610 6
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335645 6
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm	335610 11
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm	335610 10
Schnellwechsel-Einsätze Satz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, 8-teilig	335460
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335610 8
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335420 7
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm	335645 10
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 10 mm	335420 10
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335610 7
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 11 mm	335420 11
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335420 9
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335610 9
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335420 8
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 7 mm	335645 7
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 9 mm	335645 9
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Schnellwechsel-Einsätze Satz mit Sicherheits-Rutschkupplung, 8-teilig	335650
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 6 mm	335420 6
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung Gewindebohrer-Schaft-Ø 8 mm	335645 8