FLOWDRILL

Fließbohr-Sortiment Standard inklusive Gewindeformer, für Gewinde M: M5-M12

Bestelldaten

Bestellnummer	082721 M5-M12
GTIN	2050001740090
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Beschreibung:
Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.
Vorteil:
- **Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).**
- **Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.**
- **Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.**
- **Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).**

Inhalt:
je 1 Fließbohrer und Gewindeformer: Gr. M5; M6; M8; M10; M12
Hinweis:
Weitere Ausführungen und Sortimente für Sonderanwendungen (z.B. für dünne Bleche) auf Anfrage lieferbar. **Passende Gewindeformer siehe Nr. 139115 ff.**

Technische Beschreibung

für Gewinde M	M5-M12

Produktart	Fließbohrer

Zubehör

Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M8	082730 M8
Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M5	082730 M5
Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M10	082730 M10
Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M6	082730 M6
Fließbohrer Standard (mit Kragen) für Gewinde M M12	082730 M12