Garant

Selbstspannendes Bohrfutter mit diamantbeschichteten Spannbacken, Typ: 130

Bestelldaten

Bestellnummer	341050 130
GTIN	4045197191564
Artikelklasse	31K

Beschreibung

Ausführung:
Mit **diamantbeschichteten Spannbacken,** selbstspannend.
Verwendung:
Besonders geeignet **zum Spannen von Vollhartmetallbohrern** (Gruppe 12) sowie **Bohrern mit hartem Schaft.** Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.
Norm:
DIN 238
Hinweis:
Einsteckschäfte Nr. 342600 in Präzisionsausführung verwenden.

Technische Beschreibung

größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Bohrkopflänge geschlossen	103 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Typ	130
Spannbereich	1 - 13 mm
Bohrkopflänge geöffnet	91 mm

Außen-∅	50 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos