Keilstangen-Drehfutter mit einteiligen Umkehrbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 200/5

Bestelldaten

Bestellnummer	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:
- **Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.**
- **Mit Backensicherung, zentrisch spannend.**
- **Großer Durchgang.**
- **Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.**
- **Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.**
- **Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.**
- **Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.**
- **Außenkontur mit Spritzwasserkante.**
- **Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.**

Vorteil:
Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:
Für Spindelköpfe DIN 702-3. Mit Stehbolzen und Bundmutter. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Werkstoff:
Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:
Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.
Hinweis:
Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).
Farbcode für Zubehör: Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen: 7 - 207 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen: 71 - 214 mm
Spannhub pro Backe S: 6,8 mm
Außen-∅ A: 206 mm
Durchlass E: 52 mm
Zentrierkegel-∅ B: 82,563 mm

Technische Beschreibung

Aufnahme Kurzkegel	5
Außen-∅ A	206 mm
Durchlass E	52 mm
Spannhub pro Backe S	6,8 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen	7 - 207 mm
maximale Drehzahl	4600 min^{-1}
Anzahl Stehbolzen	4
Größe der Stehbolzen	M10
Zentrierkegel-∅ B	82,563 mm
Gewicht	16,5 kg
Typ	200
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen	71 - 214 mm
Schlüssel Innenvierkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Farbcode für Zubehör	Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter

Zubehör

Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 200	313250 200
Grundbacken-Set 3-teilig, gerade Verzahnung für Futter-Typ 200	313207 200
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 200	313210 200
Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 200	313200 200
Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 200	313205 200