HOLEX

# Digitaler Messschieber ABS mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 412805 150 |
| GTIN | 4045197574404 |
| Artikelklasse | 42A |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- **Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.**
- **Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.**
- **Mit robustem Metallgehäuse.**

**Lieferumfang:**
Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR1632.
**Sonderzubehör:**
Tastatur-Interface Nr. 498969 Gr. USB.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Tiefenmaß vorhanden | ja |
| Schnabellänge | 40 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 |
| Kalibrierung | A1 |
| Auto-Abschaltung | ja |

| | |
|---|---|
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Ablesung | 0,01 mm |
| Ablesung | 0,0005 Zoll |
| Messbereich | 0 - 150 mm |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR1632 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Messabweichung E MPE | ±0,03 mm |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Messtechnik | digital |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Universal-Messschieber |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 021000 200 |
| DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 021010 200 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Tastatur-InterfaceUSB Typ USB | 498969 USB |
| Schraube für Tiefenmaßhalter | 412230 |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR1632 | 081560 CR1632 |
| Schraube für Tiefenmaßhalter | 412236 |