BENNING

Phasen- und Drehfeldprüfer Tritest Easy, Typ:

Bestelldaten

Bestellnummer	473280
GTIN	4014651200517
Artikelklasse	47A

Beschreibung

Ausführung:
Berührungsloses Prüfgerät, automatische Abschaltung. Blink- und Signaltonfrequenz steigen mit Höhe der anliegenden Spannung. Für die schnelle und einfache Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern und Lampen. Lokalisiert Kabelbrüche in isolierten Leitungen.
Verwendung:
Drehfeldrichtungsprüfung, Phasenprüfung, Prüfung isolierter Leitungen auf Kabelbruch.
Norm:
DIN EN 61010-1.
Lieferumfang:
Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3.
IP-Schutzart: IP 53
Spannungsbereich AC: 200 - 1000 V
Überspannungskategorie: CAT IV / 600V
Stromversorgung: 2× 081561 LR3

Technische Beschreibung

Spannungsbereich AC	200 - 1000 V
Höhe	25 mm
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Breite	20 mm
Länge	153 mm
Überspannungskategorie	CAT IV / 600V
IP-Schutzart	IP 53

Material Gehäuse	ABS-Kunststoff
Produktart	Phasen- und Drehfeldprüfer

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3