Mitutoyo

Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	434090 25
GTIN	4946368131276
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Digitale Messuhr mit Nullpunkt-Anzeige in jeder Position. Stabiles Metallgehäuse, präzise gelagerte Taststange. 20000 h kontinuierlicher Einsatz mit einer Batterie.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 497080, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Breite	38 mm
Tiefe	23 mm
Messkraft	≤ 1,8 N
Einspannschaft-∅ h6	8 mm
Kalibrierung	C1
Länge	208 mm

Messbereich	25 mm
Einspannschaft Länge	40 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100
KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30

Zubehör

Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Schwenk-Taster	434912
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6

Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Sender Typ S1	498966 S1
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20

Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 20	434900 20

Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 28	434900 28