HOLEX

Dickenschnellmesser, Messbereich: 0-10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Artikelklasse	42C

Beschreibung

Ausführung:
Dickenschnellmesser mit Abhebetaste (Messkraft unabhängig vom Benutzer), im Taschenformat.
Messflächen gehärtet und geschliffen.
Messflächen geläppt.
Kalibrierung: C6
Ablesung: 0,01 mm
Fehlergrenze: 0,03 mm
Messflächen-Ø: 5,9 mm
Ausladung: 15 mm

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 10 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messflächen-Ø	5,9 mm
Ausladung	15 mm
Norm	Werksnorm

Produktart	Dickenschnellmesser
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C6

Dienstleistungen

Kalibrierung Dickenschnellmesser	013820
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Dickenschnellmesser	011310
Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 200	023420 200
DAkkS-Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 30	023430 30