Gabel-Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	370810 22
GTIN	4020772073282
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:
Vergütungsstahl, lackiert.
Verwendung:
Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**
Werkstoff:
Schrauben-Festigkeit 8.8.
Lieferumfang:
Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschrauben DIN 787 (siehe Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Abstand e Spitze zum Nutende	135 mm
Nutenbreite a	22 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 2220160
Spannhöhe h	16 - 75 mm
Länge L	200 mm

Höhe H	40 mm
Breite B	60 mm
Typ	6315V
Produktart	Spanneisen