Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: 290

Bestelldaten

Bestellnummer	441170 290
GTIN	7290005397363
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:
Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft ∅ 8 mm und Halteprisma, Magnetfuß mit Feineinstellung.
Igeltext:
Feineinstellung am Magnetfuß

Technische Beschreibung

Haftkraft	800 N
Magnetfuß Höhe	55 mm
Magnetfuß Breite	50 mm
Länge Gelenkarm L_1	133 mm

Länge Gelenkarm L_2	113 mm
maximale Belastung	8 kg
Ausladung	317 mm
Magnetfuß Länge	60 mm
Anschlussgewinde unten	M8
Produktart	Messstativ

Zubehör

3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Stativfuß Typ K3	442120 K3
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Stativfuß Typ 0	442140 0
Stativfuß Typ 1	442120 1
Stativfuß Typ 0	442120 0
Stativfuß Typ V	442120 V
Stativfuß Typ 1	442140 1
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Stativfuß mit Feineinstellung Typ 0	442125 0
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Stativfuß Typ 1	440868 1
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Vario Messuhren-Aufnahme Typ FA1100	440401 FA1100