3-D-Gelenkarm, Typ: 290

Bestelldaten

Bestellnummer	442110 290
GTIN	7290005397066
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:
Mechanische 3-D-Gelenkarme mit Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung.

Technische Beschreibung

Innengewinde-Ø oben	M6
Länge Gelenkarm L_1	133 mm
Außengewinde-Ø unten	M8
Länge Gelenkarm L_2	113 mm
Produktart	Messstativ

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Stativfuß Typ K3	442120 K3

Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Stativfuß Typ 0	442120 0
Stativfuß Typ V	442120 V
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Stativfuß Typ 1	442120 1
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 290	442112 290
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM