Mitutoyo

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 600mm

Bestelldaten

Bestellnummer	445135 600
GTIN	8010820400005
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Große, kontrastreiche LCD-Anzeige für einfaches, fehlerfreies Ablesen (Ziffernhöhe 10 mm). Schnell- und Feinverstellung über exakt bedienbares Handrad. Robuste, stabile Ausführung mit solider Basis und ergonomisch geformtem Griff für ein müheloses Handling. Zero / ABS zum Nullen an jeder beliebigen Position (z. B. Vergleichsmessungen) oder Rückkehr zum Absolute-Maßstab.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443510 Gr. 300 (passend für beide Größen).
Sonderzubehör:
Halter Nr. 445180, Datenkabel Nr. 497080.
Kalibrierung: E1
Ablesung: 0,01 mm
Fehlergrenze: 0,05 mm
Messsäulen-Querschnitt: 35×15 mm
Batterielebensdauer ca.: 2000 h
Fußfläche Länge: 181 mm
Fußfläche Breite: 142 mm

Technische Beschreibung

Messsäulen-Querschnitt	35×15 mm
Anreißhöhe	600 mm
Fußfläche Breite	142 mm
Fußfläche Länge	181 mm
Gewicht	6,4 kg
Fehlergrenze	0,05 mm
Ablesung	0,01 mm
Batterielebensdauer ca.	2000 h
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	014350 1000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
DAkkS Rekalibrierung Höhenanreißgerät 600	024640 600

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Vierkant-Halter	445180
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443510 300
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2