Garant

Haarwinkel gehärtet, flache Ausführung rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 50X40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:
Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel.
Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen.
Verwendung:
Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	13×4 mm
Länge langer Schenkel	50 mm
Länge kurzer Schenkel	40 mm
Rechtwinkligkeit	0,003 mm
Norm	DIN 875/00
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel