Garant

Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 75X50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:
Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Lieferung in Kunststoffbox.
Verwendung:
Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.
Genauigkeit:
DIN 875 / 1 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,014 mm
Schenkelquerschnitt	15×4 mm
Schenkellänge	75×50 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	1

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 75X50 mm	451600 75X50