Garant

Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 100X70mm

Bestelldaten

Bestellnummer	451040 100X70
GTIN	4045197444189
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:
Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Lieferung in Kunststoffbox.
Verwendung:
Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.
Genauigkeit:
DIN 875 / 1 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	20×5 mm
Rechtwinkligkeit	0,015 mm
Schenkellänge	100×70 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	1

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Anschlagwinkel

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 100X70 mm	451600 100X70