HOLEX

Winkelmesser mit verstellbarer Schiene, Gradbogen-Ø×Schenkellänge: 300X600mm

Bestelldaten

Bestellnummer	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:
Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt.
Offener Gradbogen mit Einteilung 10 – 170°; Ablesung 1°.
Skala blendfrei verchromt. Mit Feststellmutter.
Kalibrierung: F3
Ablesung: 1 Grad
Fehlergrenze: ±30 Winkelmin.

Technische Beschreibung

Gradbogen-Ø	300 mm
Schenkellänge	600 mm
Ablesung	1 Grad
Fehlergrenze	±30 Winkelmin.
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Verpackung	Etui
Kalibrierung	F3
Produktart	Winkelmesser

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Winkelmesser / Gradmesser	015360
Kalibrierung Winkelmesser / Gradmesser Typ GRAD	025810 GRAD
DAkkS Rekalibrierung Gradmesser GRAD	025820 GRAD