Mitutoyo

Digitale Tiefenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für Fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius.
Zum Erreichen der unterschiedlichen Messtiefen werden die um 25 mm abgestuften Messnadeln ausgetauscht. Spindel ganz gehärtet und geschliffen. Brücke aus gehärtetem Werkzeugstahl mit geläppter Messfläche, Messschraube mattverchromt. Messtrommel mit sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Gleichbleibender Messdruck durch eingebaute Gefühlsratsche.
Igeltext:
Haltewert-Taste:
Mittels Knopfdruck kann das Messergebnis festgehalten werden. (z.B. bei ungünstiger Messposition).
Nullpunkt / Absolutmaß:
Nullen in jeder Position: Nach nochmaligem Knopfdruck erscheint wieder das Absolutmaß.
Preset-Taste:
Zum Justieren auf „Null“. Diese Einstellung bleibt auch nach dem Abschalten der Anzeige gespeichert.
Lieferumfang:
Inklusive Messnadeln und 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.
Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Anzahl Messnadeln	6
Brückenlänge	100 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Messnadel-∅	4 mm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S15
Produktart	Tiefenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungTiefenmessschrauben-Satz Messbereich 0-150 mm	020780 0-150

Zubehör

Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2