Hoffmann Group

Garant

Parallelspannbacke, Backenbreite: 120mm

Bestelldaten

Bestellnummer	360115 120
GTIN	4045197555427
Artikelklasse	31O

Beschreibung

Hinweis:
Drehmoment und Spannkraft sind Standardwerte und nur Anhaltspunkt (Material abhängig).

Technische Beschreibung

Backenbreite	120 mm
Spannkraft	10 kN
Spannkraft	20 kN
Spannkraft	30 kN
Spannkraft	40 kN
Drehmoment	10 Nm
Drehmoment	20 Nm
Drehmoment	30 Nm
Drehmoment	40 Nm
max. Hub	4 mm
Spannschraube SW	8 mm

Schenkelschraube SW_1	4 mm
Produktart	Schraubstock-Backen