Garant

Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 1-10C

Bestelldaten

Bestellnummer	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Artikelklasse	11B

Beschreibung

Ausführung:
Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
Ab ∅ 2,4 mm vaporisiert.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm. **Großer Sortimentskoffer** von 1 mm – 10 mm mit 150 Spiralbohrern: Je 10 Stück ∅ 1 – 6, je 5 Stück ∅ 6,5 – 10. Ideal für Montage und Werkstatt.
Hinweis:
Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-∅ 16 mm.
Innenkühlung: nein
Schaft: Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z: 2
Bohrerbereich: 1 - 10 mm
Anzahl Bohrer: 150
Bohrer jeweils steigend: 0,5 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Bohrer	150

Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Bohrerbereich	1 - 10 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	bedingt geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	bedingt geeignet	8 m/min	P
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 4	114150 4
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,5	114150 6,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,5	114150 4,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 6	114150 6
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,5	114150 3,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 9	114150 9
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,5	114150 5,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,5	114150 1,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 10	114150 10
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,5	114150 9,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 8	114150 8
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 7	114150 7
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 3	114150 3
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,5	114150 7,5
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 2	114150 2
Spiralbohrer HSS N ∅ DC h8 (mm bzw. Zoll) 1	114150 1
Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 Typ 1-10C	115470 1-10C