ERWEMA

Multiwinkel, Länge Schiene: 330mm

Bestelldaten

Bestellnummer	456900 330
GTIN	2050001746764
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:
Innovativer, vielseitig einsetzbarer Winkel. Stabile Metallbauweise, 330 mm Federstahlzunge mit laserbeschrifteter mm-Maßskala. Verstellmechanismus für 9 Winkelpositionen (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) oder stufenlose Verstellung mit Flügelmutterklemmung.
Verwendung:
Streichmaß, Winkelmesser, Schmiege, Anschlagwinkel, Gehrmaß, Längenmessung.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	MW 330
Winkelabweichung	±0,05 mm
Länge Schiene	330 mm
Winkelfeststellung	stufenlos mit Flügelmutterklemmung oder durch feste Winkelpositionen
einstellbare Winkelpositionen	30 Grad
einstellbare Winkelpositionen	45 Grad
einstellbare Winkelpositionen	60 Grad
einstellbare Winkelpositionen	75 Grad

einstellbare Winkelpositionen	90 Grad
einstellbare Winkelpositionen	105 Grad
einstellbare Winkelpositionen	120 Grad
einstellbare Winkelpositionen	145 Grad
Produktart	Stellwinkel