

# 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 4 x 36 mm

Serie Schonhämmer



<b>EAN:</b>	4013288001528	<b>Abmessung:</b>	290x105x35 mm
<b>Teilenr:</b>	05000520001	<b>Gewicht:</b>	456 g
<b>Artikel-Nr:</b>	102	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82052000

- Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
- Schonhammer mit Hammerkopf aus Uretan; mittelhart
- Zum Schlagen scharfkantiger Werkstücke; Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau
- Unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf
- Hochwertiges Eschenholz

Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus mittelhartem Uretan. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Karosseriebau, Maschinenbau, KFZ-Bereich.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_102.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_102.html)

Wera - 102

05000520001 - 4013288001528

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Breites Anwendungsspektrum




In weicher, mittelharter und harter Ausführung für ein breites Anwendungsspektrum vom Allroundeinsatz bis hin zur splitterfreien Bearbeitung scharfkantiger Werkstücke.

Hammerstiele aus Eschen-Holz



Durch Hammerstiele aus bestem Eschen-Holz ist kraftvolles Arbeiten garantiert.

Farbleitsystem



Farbleitsystem


- Gelb = Für Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung.
- Rot = Zum Schlagen scharfkantiger Werkstücke; Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau.
- Weiß = Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau.

Sichere Verbindung



Die zweiseitig-konische Konstruktion schafft eine unlösbare und sichere Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf.

Variabel



Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe.

Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_102.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_102.html)

Wera - 102  
05000520001 - 4013288001528




Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 102 Schonhämmer mit Köpfen aus Uretan, # 4 x 36 mm

Serie Schonhämmer



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	#	 mm	 mm	 mm
05000505001 <sup>1)</sup>	1	23,0	76,0	250,0
05000510001 <sup>1)</sup>	2	28,0	87,0	265,0
05000515001 <sup>1)</sup>	3	33,0	96,0	280,0
<b>05000520001<sup>1)</sup></b>	<b>4</b>	<b>36,0</b>	<b>102,0</b>	<b>290,0</b>
05000525001 <sup>1)</sup>	5	41,0	108,0	320,0
05000530001 <sup>1)</sup>	6	51,0	117,0	340,0
05000535001 <sup>1)</sup>	7	61,0	131,0	380,0

1) Artikel wird zum 28.02.2025 aus dem Sortiment genommen.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/serie\\_schonhaemmer\\_102.html](https://products.wera.de/de/serie_schonhaemmer_102.html)

Wera - 102

05000520001 - 4013288001528

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)