Weiche Backe-Paar Einsatzstahl 21MnCr5, für Typ: 125

Bestelldaten

Bestellnummer	360520 125
GTIN	4250364402941
Artikelklasse	31F

Beschreibung

Verwendung:
Zur Herstellung von Formbacken.
Backenbreite b: 125 mm
Backenhöhe h: 39,8 mm
Backenlänge l: 22 mm
für Typ: 125
passend zu Farbcode: TC
passend zu Farbcode: LC

Technische Beschreibung

Backenlänge l	22 mm
Backenhöhe h	39,8 mm
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Titan

passend zu Farbcode	Basic
passend zu Farbcode	Titan 2
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
für Typ	125
Backenbreite b	125 mm
Produktart	Schraubstock-Backen