NC-Hochdruckspanner Duo Plus, Typ: 125

Bestelldaten

Bestellnummer	360605 125
GTIN	4250364402262
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Grundkörper aus GGG60, Führungsbahn geschliffen und induktiv gehärtet.
Funktion:
Anstellen und Fixieren des ersten und zweiten Teiles an die Mobilbacken. Weiteres Drehen über den Rastpunkt hinweg lässt die Kupplung ausrasten. Die Druckspindel aktiviert den mechanischen Kraftübersetzer.
Verwendung:
- **Horizontal einsetzbar.**
- **Spannen von 2 Werkstücken unterschiedlicher Größe möglich oder Spannen von 2 gleichen Teilen. Maßdifferenzen ±2,5 mm (Werkstück 1 zu Werkstück 2).**
- **Konventionelle- und Grippspannung über Trägerbacken oder Kombination aus beiden möglich.**
- **Spannen von 2 Werkstücken unterschiedlicher Größe möglich oder Spannen von 2 gleichen Teilen. Maßdifferenzen ±2,5 mm.**

Lieferumfang:
4 Spannpratzen, Quick-Start-Guide, 1 Steckschlüsseleinsatz SW 14.
Sonderzubehör:
Spannbacken Nr. 361400 – 361440, 361600, 361660.
Stufenleisten Nr.361950, 361960, 361970.
Gripp-Set Nr.361345.
Drehmomentschlüssel Nr.656050 Gr. 60.
Hinweis:
- **Gesamtlänge L bleibt unverändert (geringe Kollisionszonen).**
- **Zubehör siehe Nr. 360530; 360570 und Nr. 361400; 361440; 361600 – 361970.**

· **Immer 2 Werkstücke spannen!**

Technische Beschreibung

Längsnut	20 mm
Grundkörperbreite B	126 mm
m	255,2 mm
Gewicht	40 kg
Gesamtlänge L	633 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Duo Plus
Typ	125
Grundkörperlänge a	530 mm
Quernut	20 mm
Spindelausragbereich o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
Grundkörperhöhe c	100 mm
Drehmoment	40 Nm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Serie	Duo Plus
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Stufenbackemobil für Typ 125	360468 125
Werkstückanschlag 3-dimensional Typ 300	360430 300
Werkstückanschlag	360555