HOLEX

# Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 2

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 376625 2 |
| GTIN | 4045197229922 |
| Artikelklasse | 32S |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Verliersicherung für Andrückschrauben.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.
**Verwendung:**
**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Lochabstand e | 26 mm |
| Andrückschraube | M6×40 mm |
| Lochabstand f | 25 mm |
| Haltekraft P1 | 1200 N |
| Bohrungs-Ø d | 5,5 mm |
| ganze Länge | 163 mm |
| Haltekraft P2 | 1400 N |
| ganze Höhe | 54 mm |
| Typ | 376625 2 |

| | |
|---|---|
| Spannhöhe H | 24 mm |
| Produktart | Waagrechtspanner |