Universal-Niederzugbacke, für T-Rex fix, für Typ: 125

Bestelldaten

Bestellnummer	361228 125
GTIN	4250364402040
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:
Spannweiten:
Hohe Seite **mit** Federblätter
0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).
Hohe Seite **ohne** Federblätter
0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156mm (Centro Gripp).
Stufenseite **ohne** Federblätter
44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208mm (Centro Gripp).
Verwendung:
Niederzug mit geschliffenen Federblättern für rohe und bearbeitete Spannflächen. Click-Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Clickleisten. Hohe Spanngenauigkeit zum parallel bzw. winkelgenauen Bearbeiten. Spannflächen hinterlassen kaum sichtbare Prägungen.
Passend für:
Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.
Lieferumfang:
Inklusive Federblätter.
Hinweis:
Federblätter separat bestellen!
Backenbreite b: 124,4 mm
Breite b_1: 90 mm
c: 14 mm
c_1: 19 mm

Backenhöhe h: 34 mm
Backenlänge l: 59 mm

Technische Beschreibung

c_1	19 mm
Länge l_2	8,8 mm
für Typ	125
Breite b_1	90 mm
Backenbreite b	124,4 mm
c	14 mm
Backenhöhe h	34 mm
passend zu Farbcode	T-Rex
Backenlänge l	59 mm
Produktart	Schraubstock-Backen