Mahr

Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 6-12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:
Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund.** Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.
Lieferumfang:
Innenmessschrauben Nr. 428900 mit dazugehörigen Einstellringen.

Technische Beschreibung

Messbereich	6 - 12 mm
Anzahl Messschrauben	3
Anzahl Einstellringe	2
Einstellring-∅	8 / 10 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-12 mm	020550 6-12

Zubehör

Innenmessschraube Micromar Messbereich 10-12 mm	428900 10-12
Innenmessschraube Micromar Messbereich 8-10 mm	428900 8-10
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Innenmessschraube Micromar Messbereich 6-8 mm	428900 6-8
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9