Garant

# Rollbandmaß mit Sichtfenster, Bandlänge: 2,5m

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 462201 2,5 |
| GTIN | 4045197226020 |
| Artikelklasse | 41H |

## Beschreibung

**Ausführung:**
- **Schlagfestes Kunststoffgehäuse.**
- **Eingesetzte Aluminiumprofile an beiden Funktionsflächen. Dadurch exakte Anlageflächen für Innen- und Außenmessung.**
- **Alu-Profile beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung.**
- **Maßband einbrennlackiert, schwarz bedruckt. Bombiert = knickstabil mit Gleit-Endhaken (für Innen- und Außenmessung). Kontrastreiche Skalierung abriebfest und rostgeschützt.**
- **Teilung mm / mm (Oberkante / Unterkante).**
- **Sichtfenster-Skalierung steht in gleicher Ableserichtung.**

Kleinstes Bandmaß mit Sichtfenster für Innenmessung.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Gehäuse Höhe | 48 mm |
| Bandbreite | 8 mm |
| Gehäuse Länge | 48 mm |
| Gehäuse Breite | 15 mm |

| | |
|---|---|
| Bandlänge | 2,5 m |
| Norm | EG II |
| Kalibrierung | G1 |
| Produktart | Bandmaß |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| KalibrierungRollbandmaß maximale Länge 5 m | 026240 5 |