HOLEX

Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 20-50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:
Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab ∅ 12HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab ∅ 12 HM).
Lieferumfang:
Innenmessschrauben Nr. 428990, Einstellringe (zur Justierung) und Verlängerung.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Einstellring-∅	25 / 40 mm
Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	20 - 50 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Innenmessschraube Messbereich 30-40 mm	428990 30-40
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Innenmessschraube Messbereich 20-25 mm	428990 20-25
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Innenmessschraube Messbereich 40-50 mm	428990 40-50
Innenmessschraube Messbereich 25-30 mm	428990 25-30
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 20-30	428993 20-30
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22