HOLEX

Kontaktloser Spannungsprüfer

Bestelldaten

Bestellnummer	473011
GTIN	4045197838742
Artikelklasse	42I

Beschreibung

Ausführung:
Kompaktes, Zweikomponenten-Kunststoffgehäuse mit integrierter LED-Taschenlampe. Spitze mit optischer Spannungsanzeige, Farbwechsel (grün auf rot), zusätzlich akustisches Signal. Leicht zu transportieren, passt in jede Tasche.
Zusätzliche Messstellenbeleuchtung und 12 V-Modus für niedrige Spannungen.
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Verwendung:
Berührungsloses Erkennen von spannungsführenden Leitern z. B. an Kabeln, Steckdosen, Anschlussdosen etc.
Norm:
IEC/EN 61010-1.
Lieferumfang:
Inklusive 2 Batterien 081551 Gr. LR3.

Technische Beschreibung

Überspannungskategorie	CAT IV / 1000 V
IP-Schutzart	IP 67
Anzeigebereich AC	12 - 1000 V
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Produktart	Spannungsprüfer

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3