Garant

Messschieber Nonius 1/50, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	410105 150
GTIN	4045197578242
Artikelklasse	40Z

Beschreibung

Ausführung:
Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.
Messflächen feingeläppt.
Sonderzubehör:
Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,02 mm
Verpackung	Etui
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Teilung	1/50 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	∅ 1,6

Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500