HOLEX

Messschieber mit Momentklemmung, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	410625 150
GTIN	4045197203021
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:
Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Messflächen feingeläppt.

Technische Beschreibung

Verpackung	stabile Box
Schnabellänge	40 mm
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung	0,05 mm
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
Tabelle für Messschieber	412180