Mahr

Messschieber mit Momentklemmung, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	410255 150
GTIN	4059192001575
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:
Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Messflächen feingeläppt.
Sonderzubehör:
Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 150 mm
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Verpackung	stabile Box
Ablesung	0,05 mm
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,05 mm

Feststellung	Momentklemmung
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Tabelle für Messschieber	412180
Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500