HOLEX

Messschieber parallaxfrei mit Momentklemmung, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	410650 150
GTIN	4045197304018
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:
Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung, Messflächen feingeläppt.
Flacher Nonius für **parallaxfreie Ablesung.**
Mit Momentklemmung und stabilem, flachem Tiefenmaß.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	40 mm
Verpackung	stabile Box
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung	0,05 mm
Kalibrierung	A1
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,05 mm

Skala verchromt	ja
Feststellung	Momentklemmung
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
Tabelle für Messschieber	412180
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236