HOLEX

Uhrmessschieber, Typ: 150/01

Bestelldaten

Bestellnummer	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:
Mattverchromte Skala. Mit Stoßschutz und geschützter Zahnstange. Präzisionsuhr mit drehbarem Ziffernblatt mit Feststellschraube. Ablesung 1 mm auf der Schiene, 1/100 mm auf der Rundskala.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Zeigerumdrehung	1 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Schnabellänge	40 mm
Ablesung (Rundskala)	0,01 mm
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 4,8×1,7
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box

Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Uhrmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200