TESA

Uhrmessschieber, Typ: 150/02

Bestelldaten

Bestellnummer	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:
Mattverchromte Skala. Mit Stoßschutz und geschützter Zahnstange. Präzisionsuhr mit drehbarem Ziffernblatt mit Feststellschraube.
Besonders schmales Tiefenmaß. Ablesung 1 mm auf der Schiene, 2/100 mm auf der Rundskala.
Sonderzubehör:
Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Zeigerumdrehung	2 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung (Rundskala)	0,02 mm
Schnabellänge	40 mm
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,6×1,7
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Verpackung	stabile Box
Produktart	Uhrmessschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200