Doppelschleifmaschine ECO, 230 V, Typ: W175

Bestelldaten

Bestellnummer	077502 W175
GTIN	2050001694614
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:
Einphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschine mit einem **geräuscharmen, wartungsfreien Motor. Großdimensionierte Augenschutzschilder** gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender. Werkstückauflagen sind **werkzeuglos nachstellbar.**
Der **Wiederanlaufschutz** verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall.
Lieferumfang:
Mit Schleifscheiben Normalkorund NK36 und NK60.
Hinweis:
Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.
Passender Maschinenständer Nr. 077513 Gr. DS04 mit Adapterplatte Nr. 077515 Gr. ECO.
Leistungsaufnahme: 520 W
maximale Drehzahl: 2900 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø D: 175 mm
Schleifscheibenbreite T: 20 - 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H: 32 mm
Gewicht: 18 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	18 kg
Leistungsaufnahme	520 W

Herstellerbezeichnung	W175
maximale Drehzahl	2900 min^{-1}
Schleifscheibenbreite T	20 - 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	32 mm
Schleifscheiben-Ø D	175 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Doppelschleifmaschine

Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596310 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596310 NK36
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596200 C800
Maschinenständer passend für Maschine DS04	077513 DS04
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596310 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596200 EK80
Adapterplatte für ECO-DS04 passend für ECO	077515 ECO
Augenschutzschild für Nr. 077502 Typ ECO	077509 ECO
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596310 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596200 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596310 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596200 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596200 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80