Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter MCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	28 mm
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	MCLNR/L 2020K12
Unterlegplatte	259031 22
Schraube für Unterlegplatte	259025 6
Gesamtlänge L	125 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Funktionsbreite L_4	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schaftgröße	20 mm
Spannpratze	259038 4
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Spannpratze Typ 4	259038 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 22	259031 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 6	259025 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500