Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PDNNR 63°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	32 mm
Plattengröße	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kopflänge L_1	37 mm
Unterlegplatte	259031 28
Federstift-Set	259047 2
Funktionsbreite L_4	16,8 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Kniehebel	259015 8
ISO-Code Halter	PDNNR/L 3232P15
Kniehebelschraube	259018 7
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	63 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Kniehebel Typ 8	259015 8
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500