Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PSBNL 75°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	PSBNR/L 2020K12
Kopflänge L_1	28 mm
Unterlegplatte	259031 20
Kniehebel	259015 2
Gesamtlänge L	125 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Funktionsbreite L_4	17 mm
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500