Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter MVPNR 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 39
Funktionsbreite L_4	25 mm
Kopflänge L_1	41 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schraube für Spannpratze	259021 1
ISO-Code Halter	MVPNR/L 2020K16
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	117,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 2	259038 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500