

Zyklop Speed Knarre, 1/4"



EAN: 4013288121127
Teilenr: 05003535001
Artikel-Nr: 8100 SA 4

Abmessung: 215x170x50 mm
Gewicht: 1366 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82041100

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 41-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

41-teiliges Zyklop-Einsteiger-Set mit den notwendigsten Knarren-Komponenten im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreierraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 10 zölligen Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenke, 1 Verbindungssteile mit Schnellwechselfutter, 24 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
 05003535001 - 4013288121127



Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_4.html



Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklop Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:



8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
			



8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 3/16" x 23 mm

	05003514001	1x	3/16" x 23 mm
	05003515001	1x	7/32" x 23 mm
	05003516001	1x	1/4" x 23 mm
	05003517001	1x	9/32" x 23 mm
	05003518001	1x	5/16" x 23 mm
	05003519001	1x	11/32" x 23 mm
	05003520001	1x	3/8" x 23 mm
	05003521001	1x	7/16" x 23 mm
	05003522001	1x	1/2" x 23 mm
	05003523001	1x	9/16" x 23 mm
			



8789 A Zyklop-Quergriff, 1/4", 1/4" x 110 mm

	05003524001	1x	1/4" x 110 mm
			



8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
			



8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4", 1/4" x 35,5 mm

	05003528001	1x	1/4" x 35,5 mm
			



8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
			



8796 SA Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003530001	1x	1/4" x 75 mm
			

8796 LA Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x	1/4" x 150 mm
			

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x	PH 3 x 25 mm
			

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed Knarre, 1/4"

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 9/64" x 25 mm



05135069001	1x	9/64" x 25 mm
05135071001	1x	5/64" x 25 mm
05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm

800/1 Z Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm



05072055001	1x	0,6 x 4,5 x 25 mm
05072059001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
05072063001	1x	1,2 x 8 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de