3M Roloc™

Schleifscheibe 777F, ∅ 50,8 mm, Körnung: 50

Bestelldaten

Bestellnummer	554025 50
GTIN	30051144766308
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:
Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
Verwendung:
Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Hinweis:
Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Farbcode	grün
Körnung	50
Scheiben-∅	50,8 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
Herstellerbezeichnung	777F
passend für Schnellwechselsystem	Roloc™
maximale Drehzahl	25000 min^{-1}
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm^2	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm^2	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 50 mm	554092 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50