Garant

Schleifstifte-Satz fein, AR, Anzahl Schleifstifte: 10

Bestelldaten

Bestellnummer	550100 10
GTIN	4045197239082
Artikelklasse	51E

Beschreibung

Ausführung:
GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Schaft-Ø 3 mm × 30 mm. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Keramisch gebundene Schleifstifte in **Edelkorund rosa (AR).** Mittelharte Ausführung.
Sortiment mit ausgewählten Schleifstiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen.
Verwendung:
Für die universelle Bearbeitung von **un- und niedriglegiertem Stahl** und **Stahlguss.**
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 – 50 m/s.
Lieferumfang:
Je 1 Schleifstift ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Technische Beschreibung

Anzahl Schleifstifte	10
Feinheitsgrad	fein
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	AR
Schaft-∅	3 mm
Schaftlänge	30 mm
Produktart	Schleifstift