

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 25 x 35 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



EAN:	4013288188854	Abmessung:	102x44x22 mm
Teilenr:	05003062001	Gewicht:	33 g
Artikel-Nr:	8767 B HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 25 x 35 mm
 Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm



mm

05003059001	leuchtgruen_375C	TX 10	35,0	12,0	17,5	9,0
05003060001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0
05003061001	pink_241C	TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0
05003062001	gelb_123C	TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0
05003063001	gelb_123C	TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0
05003064001	blau_307C	TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0
05003065001	blau_307C	TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0
05003066001	leuchtorange_152C	TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0
05003067001	leuchtorange_152C	TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0
05003068001	rot_200C	TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0
05003069001	rot_200C	TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0
05003070001	gruen_363C	TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5
05003071001	gruen_363C	TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5
05003072001	cyan_2985C	TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5
05003073001	cyan_2985C	TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
 05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de